



作業系統：Windows98/2000/XP

語言介面：繁體中文

選擇連接埠 1

1  
2

開始連線  
[搜尋] (Search)  
[連線] (Connect)

☐ 直接輸入跳 ☐ 欄輸入跳

行 關於 列印 Y

1.簡易連線

|      | RX 輸入值一 | RX 輸入值二 |
|------|---------|---------|
| 規格上限 | 3.5     | 2.5     |
| 規格中心 | 2.5     | 2.0     |
| 規格下限 | 1.5     | 1.5     |
| 量測數值 |         |         |

2. 自設公差合格判定

Microsoft Excel - RX-LINK 報告表

台豐中環拉力測試報告書

測試日期: 2004/7/9 測試時間: 14:05

測試工件: 110208-2 零件編號: 001

測試員: 001

| 測試工件序號 | 規格上標 | 規格中心 | 規格下標 | 測試值  |
|--------|------|------|------|------|
| 001    | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.85 |
| 002    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |
| 003    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |
| 004    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |
| 005    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |
| 006    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |
| 007    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |
| 008    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |
| 009    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |
| 010    | 3.50 | 2.50 | 1.50 |      |

測試結果: 合格

測試中心: 1.50 測試下標: 1.50 測試上標: 1.50

### 3.動態連線

精誠工業

測試日期: 2004/7/9 測試時間: 14:05

測試工件: 110208-2 零件編號: 001

| 序號 | 規格上標 | 規格中心 | 規格下標 | 測試值  | 合格判定 | 輸入值欄序 |
|----|------|------|------|------|------|-------|
| 1  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.85 | OK   | 1     |
| 2  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.78 | OK   | 2     |
| 3  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.40 | OK   | 3     |
| 4  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.64 | OK   | 4     |
| 5  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.95 | OK   | 5     |
| 6  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.75 | OK   | 6     |
| 7  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.85 | OK   | 7     |
| 8  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.60 | OK   | 8     |
| 9  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.5  | OK   | 9     |
| 10 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.74 | OK   | 10    |

### 4.簡潔的報表輸出

精誠工業

測試日期: 2004/7/9 測試時間: 14:05

測試工件: 110208-2 零件編號: 001

| 序號 | 規格上標 | 規格中心 | 規格下標 | 測試值  | 合格判定 | 輸入值欄序 |
|----|------|------|------|------|------|-------|
| 1  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.85 | OK   | 1     |
| 2  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.78 | OK   | 2     |
| 3  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.40 | OK   | 3     |
| 4  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.64 | OK   | 4     |
| 5  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.95 | OK   | 5     |
| 6  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.75 | OK   | 6     |
| 7  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.85 | OK   | 7     |
| 8  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.60 | OK   | 8     |
| 9  | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.5  | OK   | 9     |
| 10 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.74 | OK   | 10    |

### 5.檢測結果全覽